



TYBS601B

Modulo KNX Secure 1 OUT 10A 230V AC1 incasso

Proprietà tecniche

Connettività

Con sistema bus KNX	Sì
Con sistema bus radio KNX	No

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS, easy
---------------------------------------	-----------

Serie

Profondità	22 mm
Profondità di installazione	40 mm

Materiali

Colore	Grigio chiaro
--------	---------------

Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale	Sì
Radiofrequenza bidirezionale	No

Corrente

Corrente nominale	10 A
Consumo di corrente del bus durante l'inattività	5 mA

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Potenza

Alimentazione lampada a incandescenza 230 V	600 - 600 W
Potenza d'uscita	500 W

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tensione di alimentazione del sistema	30 V DC tramite bus

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Testo

