



TYBS702A

**Modulo KNX Secure 2 IN-OUT x LED mixabili - potenziale libero - incasso**

**Proprietà tecniche**

**Architettura**

Sistema bus EIB

**Impostazioni**

Modalità di configurazione supportata ETS, easy

**Corrente**

Numero di circuiti di ingresso 2

**Connettività**

Con sistema bus radio KNX No

**Equipaggiamento**

Tensione esterna necessaria No

Radiofrequenza bidirezionale No

Con batterie No

Con controllo HVAC No

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso

**Illuminazione**

Controllo LED No

**Materiali**

Materiale Plastica

Colore Grigio chiaro

Codice RAL 7035

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -5-+45 °C

**Condizioni di impiego**

Tensione d'ingresso 3,3-3,3 V

Tensione d'esercizio tramite cavo bus 21-32 V

Tipo di tensione di alimentazione DC; c.c.; corrente continua

Tensione di alimentazione del sistema 30 V DC tramite bus