



TYBS702A

## Modulo KNX Secure 2 IN potenziale libero - incasso

### Proprietà tecniche

#### Architettura

Sistema bus EIB

#### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata ETS, easy

#### Corrente

Numero di circuiti di ingresso 2

#### Connettività

Con sistema bus radio KNX No

#### Equipaggiamento

Tensione esterna necessaria No

Radiofrequenza bidirezionale No

Con batterie No

Con controllo HVAC No

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

#### Illuminazione

Controllo LED No

#### Materiali

Materiale Plastica

Colore Grigio chiaro

Codice RAL 7035

#### Protezione

Grado di protezione IP IP20

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5-+45 °C

#### Condizioni di impiego

Tensione d'ingresso 3,3-3,3 V

Tensione d'esercizio tramite cavo bus 21-32 V

Tipo di tensione di alimentazione DC; c.c.; corrente continua

Tensione di alimentazione del sistema 30 V DC tramite bus