



TYF120

Gateway IP/KNX

Proprietà tecniche

Equipaggiamento

Web server Sì

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio 24 - 24 V

Tensione d'esercizio tramite cavo bus 21 - 32 V

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata ETS

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED Sì

Serie

Numero di unità in larghezza 2

Testo

Tipo di connessione

Collegamento tensione d'esercizio attraverso morsetto di collegamento, Con collegamento RJ45 per reti Ethernet/IP