



TYF120

#### Gateway IP/KNX

#### Proprietà tecniche

#### Equipaggiamento

Web server Sì

#### Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio 24 - 24 V

Tensione d'esercizio tramite cavo bus 21 - 32 V

#### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata ETS

#### Protezione

Grado di protezione IP IP20

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

#### Controlli e indicatori

Con indicatore a LED Sì

#### Serie

Numero di unità in larghezza 2

#### Testo

Tipo di connessione

Collegamento tensione d'esercizio attraverso morsetto di collegamento, Con collegamento RJ45 per reti Ethernet/IP