



TYF642F

MOD. 2 FANCOIL 6 VEL KNX TP 4M 10A - 230

Proprietà tecniche

Connettività

Con sistema bus radio KNX No

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus 21 - 32 V

Tensione ausiliaria 230 - 230 V

Corrente

Max. corrente di commutazione 10 A

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Connessione

Sezione conduttore flessibile 0.75 - 4 mm²

Sezione conduttore rigido 1.5 - 4 mm²

Testo

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Serie

Numero di unità in larghezza 4