



TYF784

IP20

MODULO KNX TP 4 IN ANALOGICI 4M - 24V AC

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
Tensione ausiliaria	24 - 24 V

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS
---------------------------------------	-----

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Potenza

Corrente assorbita	170 mA
--------------------	--------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Numero di moduli

Numero di moduli	4
------------------	---