



TYFS120

Interfaccia gateway IP/KNX Secure - 1 modulo DIN rail

Proprietà tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Equipaggiamento

Web server No

Numero di canali 8

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio 24 - 24 V

Tensione d'esercizio tramite cavo bus 21 - 32 V

Tipo di tensione di alimentazione DC; c.c.; corrente continua

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata ETS

Protezione

Grado di protezione IP IP20

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED Sì

Testo

Tipo di connessione Collegamento tensione d'esercizio attraverso morsetto di collegamento, Con collegamento RJ45 per reti Ethernet/IP