



TYFS120

**Interfaccia gateway IP/KNX Secure - 1 modulo DIN rail**

**Proprietà tecniche**

**Equipaggiamento**

Web server	No
Numero di canali	8

**Condizioni di impiego**

Tensione d'esercizio	24 - 24 V
Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
Tipo di tensione di alimentazione	DC; c.c.; corrente continua

**Impostazioni**

Modalità di configurazione supportata	ETS
---------------------------------------	-----

**Protezione**

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

**Controlli e indicatori**

Con indicatore a LED	Sì
----------------------	----

**Serie**

Numero di unità in larghezza	1
------------------------------	---

**Testo**

Tipo di connessione	Collegamento tensione d'esercizio attraverso morsetto di collegamento, Con collegamento RJ45 per reti Ethernet/IP
---------------------	---