



TYFS121

Modulo Router IP/KNX Secure - 1 Modulo DIN rail

Proprietà tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Equipaggiamento

Web server	No
Numero di canali	8

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	24 - 24 V
Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS
---------------------------------------	-----

Protezione

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED	Sì
----------------------	----

Testo

Tipo di connessione	Collegamento tensione d'esercizio attraverso morsetto di collegamento, Con collegamento RJ45 per reti Ethernet/IP
---------------------	---