

VE106PN

Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 6 Mod Per Esterno

Proprietà tecniche

Connessione

Numero di ingressi per tubi 3

Condizioni di impiego

Tensione nominale 400 - 400 V

Installazione, montaggio

Adatto per l'uso esterno Sì

Montaggio su Montaggio a parete

Corrente

Corrente nominale 63 A

Equipaggiamento

Numero di guide DIN 1

Numero di file 1

Numero di sezioni in larghezza 1

Con serratura No

Con morsettiera di neutro No

Con morsettiera di terra No

Con piastra di montaggio No

Numero di moduli

Numero di moduli 6

Funzioni

Con ingressi per tubi Sì

Serie

Altezza 190 mm

Larghezza 165 mm

Profondità 113 mm

Numero di unità in larghezza 6

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico 1

Numero di serrature 0

Porta/frontale trasparente Sì

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Materiali

Materiale	Policarbonato (PC)
Codice RAL	7035
Colore	Grigio chiaro
Resistente agli ultravioletti	Sì

Protezione

Classe protezione	Isolamento classe II
Resistenza agli urti IK	IK07
Grado di protezione IP	IP65
Tipo di bloccaggio	Serratura a scatto, Senza serratura
Grado di resistenza al filo incandescente GWT	850 °C