



VE110G

## Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 10 Mod

### Proprietà tecniche

#### Connessione

Numero di ingressi per tubi 6

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale 400 - 400 V

#### Installazione, montaggio

Adatto per l'uso esterno No

Montaggio su Montaggio a parete

#### Corrente

Corrente nominale 63 A

#### Equipaggiamento

Numero di guide DIN 1

Numero di file 1

Numero di sezioni in larghezza 1

Con serratura No

Con morsettiera di neutro No

Con morsettiera di terra No

Con piastra di montaggio No

#### Numero di moduli

Numero di moduli 10

#### Funzioni

Con ingressi per tubi Sì

#### Serie

Altezza 210 mm

Larghezza 237 mm

Profondità 114 mm

Numero di unità in larghezza 10

#### Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico 1

Numero di serrature 0

Porta/frontale trasparente Sì

#### Materiali

Materiale Polistirolo (PS)

Codice RAL	7035
Colore	Grigio chiaro
Resistente agli ultravioletti	No
<b>Protezione</b>	
Classe protezione	Isolamento classe II
Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP65
Tipo di bloccaggio	Serratura a scatto, Senza serratura
Grado di resistenza al filo incandescente GWT	750 °C