



VE110PN

**Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 10 Mod Per Esterno**

**Proprietà tecniche**

**Connessione**

Numero di ingressi per tubi 6

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 400 - 400 V

**Installazione, montaggio**

Adatto per l'uso esterno Sì

Montaggio su Montaggio a parete

**Corrente**

Corrente nominale 63 A

**Equipaggiamento**

Numero di guide DIN 1

Numero di file 1

Numero di sezioni in larghezza 1

Con serratura No

Con morsettiera di neutro No

Con morsettiera di terra No

Con piastra di montaggio No

**Numero di moduli**

Numero di moduli 10

**Funzioni**

Con ingressi per tubi Sì

**Serie**

Altezza 210 mm

Larghezza 237 mm

Profondità 114 mm

Numero di unità in larghezza 10

**Porta / coperchio**

Numero di porte del quadro elettrico 1

Numero di serrature 0

Porta/frontale trasparente Sì

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

**Materiali**

Materiale	Policarbonato (PC)
Codice RAL	7035
Colore	Grigio chiaro
Resistente agli ultravioletti	Sì

**Protezione**

Classe protezione	Isolamento classe II
Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP65
Tipo di bloccaggio	Serratura a scatto, Senza serratura
Grado di resistenza al filo incandescente GWT	850 °C