



VE110PN

Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 10 Mod Per Esterno

Proprietà tecniche

Connessione

Numero di ingressi per tubi 6

Condizioni di impiego

Tensione nominale 400 - 400 V

Installazione, montaggio

Adatto per l'uso esterno Sì

Montaggio su Montaggio a parete

Corrente

Corrente nominale 63 A

Equipaggiamento

Numero di guide DIN 1

Numero di file 1

Numero di sezioni in larghezza 1

Con serratura No

Con morsettiera di neutro No

Con morsettiera di terra No

Con piastra di montaggio No

Numero di moduli

Numero di moduli 10

Funzioni

Con ingressi per tubi Sì

Serie

Altezza 210 mm

Larghezza 237 mm

Profondità 114 mm

Numero di unità in larghezza 10

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico 1

Numero di serrature 0

Porta/frontale trasparente Sì

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Materiali

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Materiale | Policarbonato (PC) |
| Codice RAL | 7035 |
| Colore | Grigio chiaro |
| Resistente agli ultravioletti | Sì |

Protezione

| | |
|--|-------------------------------------|
| Classe protezione | Isolamento classe II |
| Resistenza agli urti IK | IK07 |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Tipo di bloccaggio | Serratura a scatto, Senza serratura |
| Grado di resistenza al filo incandescente GWT | 850 °C |