



VE112PN

## Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 12 Mod Per Esterno

### Proprietà tecniche

#### Connessione

Numero di ingressi per tubi 12

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale 400 - 400 V

#### Installazione, montaggio

Adatto per l'uso esterno Sì

Montaggio su Montaggio a parete

#### Corrente

Corrente nominale 63 A

#### Equipaggiamento

Numero di guide DIN 1

Numero di file 1

Numero di sezioni in larghezza 1

Con serratura No

Con morsettiera di neutro No

Con morsettiera di terra No

Con piastra di montaggio No

#### Numero di moduli

Numero di moduli 12

#### Funzioni

Con ingressi per tubi Sì

#### Serie

Altezza 302 mm

Larghezza 310 mm

Profondità 151 mm

Numero di unità in larghezza 12

#### Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico 1

Numero di serrature 0

Porta/frontale trasparente Sì

#### Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

**Materiali**

Materiale	Policarbonato (PC)
Codice RAL	7035
Colore	Grigio chiaro
Resistente agli ultravioletti	Sì

**Protezione**

Classe protezione	Isolamento classe II
Resistenza agli urti IK	IK08
Grado di protezione IP	IP65
Tipo di bloccaggio	Serratura a scatto, Senza serratura
Grado di resistenza al filo incandescente GWT	850 °C