



VE212G

## Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 24 Mod (2X12 Mod)

### Proprietà tecniche

#### Connessione

Numero di ingressi per tubi 12

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale 400 - 400 V

#### Installazione, montaggio

Adatto per l'uso esterno No

Montaggio su Montaggio a parete

#### Corrente

Corrente nominale 63 A

#### Equipaggiamento

Numero di guide DIN 2

Numero di file 2

Numero di sezioni in larghezza 1

Con serratura No

Con piastra di montaggio No

#### Numero di moduli

Numero di moduli 24

#### Funzioni

Con ingressi per tubi Sì

#### Serie

Altezza 427 mm

Larghezza 310 mm

Profondità 151 mm

Numero di unità in larghezza 12

#### Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico 1

Numero di serrature 0

Porta/frontale trasparente Sì

#### Materiali

Materiale Polistirolo (PS)

Codice RAL 7035

Colore Grigio chiaro

**Protezione**

Classe protezione	Isolamento classe II
Grado di protezione IP	IP65
Tipo di bloccaggio	Serratura a scatto, Senza serratura
Grado di resistenza al filo incandescente GWT	750 °C