VE218PN

Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 36 Mod (2X18 Mod) Per Esterno

Proprietà tecniche

Connessione

Numero di ingressi per tubi	15

Condizioni di impiego

Tensione nominale	400 - 400 V

Installazione, montaggio

Adatto per l'uso esterno	SÌ
Montaggio su	Montaggio a parete

Corrente

Corrente nominale	63 A

Equipaggiamento

Numero di guide DIN	2
Numero di file	2
Numero di sezioni in larghezza	1
Con serratura	No
Con morsettiera di neutro	No
Con morsettiera di terra	No
Con piastra di montaggio	No

Numero di moduli

Numero di moduli	36

Funzioni

Con ingressi per tubi	SÌ

Serie

Altezza	452 mm
Larghezza	418 mm
Profondità	151 mm
Numero di unità in larghezza	18

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	1
Numero di serrature	0
Porta/frontale trasparente	SÌ

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite

Materiali

Materiale	Policarbonato (PC)
Codice RAL	7035
Colore	Grigio chiaro
Resistente agli ultravioletti	SÌ

Protezione

Classe protezione	Isolamento classe II
Grado di protezione IP	IP65
Tipo di bloccaggio	Serratura a scatto, Senza serratura
Grado di resistenza al filo incandescente GWT	850 °C