



VE412PN

Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 48 Mod (4X12 Mod) Per Esterno

Proprietà tecniche

Connessione

Numero di ingressi per tubi 12

Condizioni di impiego

Tensione nominale 400 - 400 V

Installazione, montaggio

Adatto per l'uso esterno Sì

Montaggio su Montaggio a parete

Corrente

Corrente nominale 63 A

Equipaggiamento

Numero di guide DIN 4

Numero di file 4

Numero di sezioni in larghezza 1

Con serratura No

Con morsettiera di neutro No

Con morsettiera di terra No

Con piastra di montaggio No

Numero di moduli

Numero di moduli 48

Funzioni

Con ingressi per tubi Sì

Serie

Altezza 677 mm

Larghezza 310 mm

Profondità 151 mm

Numero di unità in larghezza 12

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico 1

Numero di serrature 0

Porta/frontale trasparente Sì

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Materiali

Materiale	Policarbonato (PC)
Codice RAL	7035
Colore	Grigio chiaro
Resistente agli ultravioletti	Sì

Protezione

Classe protezione	Isolamento classe II
Resistenza agli urti IK	IK08
Grado di protezione IP	IP65
Tipo di bloccaggio	Serratura a scatto, Senza serratura
Grado di resistenza al filo incandescente GWT	850 °C