



10417004

## Opbouwbehuizing 1-v, berker K.5, edelstaal, gelakt

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

#### Afmetingen

Hoogte	82 mm
Breedte	88,50 mm
Diepte	41,50 mm
Inbouwdiepte	36 mm

#### Uitrusting

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

#### Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	Horizontaal, Verticaal
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

#### Materiaal

Materiaal	RVS, Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld, Gelakt
Kleur	RVS
RAL-kleur	9022
Afwerking oppervlakte	Mat

#### Toebehoren

Met afdekraam	Nee
---------------	-----

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Teksten

Montagewijze	Geschikt voor montage op brandbare ondergrond
Gerelateerde Series	Serie berker K.5