



10417006

## Opbouwbehuizing 1-v, berker K.1, antraciet

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

Aantal modules 0

#### Afmetingen

Hoogte 82 mm

Breedte 88,50 mm

Diepte 41,50 mm

Inbouwdiepte 36 mm

#### Uitrusting

Met kabelinvoer Ja

#### Installatie, montage

Montage/aansluitpositie Horizontaal, Verticaal

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

#### Materiaal

Materiaal Thermoplast

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld, Gelakt

Kleur Antraciet

RAL-kleur 7021

Afwerking oppervlakte Mat

#### Toebehoren

Met afdekraam Nee

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Slagvastheid Nee

#### Teksten

Montagewijze Geschikt voor montage op brandbare ondergrond

Gerelateerde Series Serie berker K.1