



10527003

## Opbouwbehuizing 2-v hor. berker K.5, alulook, gelakt

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

#### Afmetingen

Hoogte	82 mm
Breedte	159,50 mm
Diepte	41,50 mm
Inbouwdiepte	36 mm

#### Uitrusting

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

#### Materiaal

Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld, Gelakt
Kleur	Aluminium
RAL-kleur	9006
Afwerking oppervlakte	Mat

#### Toebehoren

Met afdekraam	Nee
---------------	-----

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Teksten

Montagewijze	Geschikt voor montage op brandbare ondergrond, Voor horizontale montage
Gerelateerde Series	Serie berker K.5