



16406096

Hotelkaart-relaisschak. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

| | |
|---------------|------|
| Schakelstroom | 10 A |
| Impulsstroom | 10 A |

Spanning

| | |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 230 V |
|-------------------|-------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Architectuur

| | |
|--------------|---|
| Aantal polen | 1 |
|--------------|---|

Vermogen

| | |
|------------------------------|--------|
| Gloei- en halogeenlamp 230 V | 1500 W |
| TL-lampen in duoschakeling | 1500 W |

Installatie, montage

| | |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

Bediening en signalisatie

| | |
|----------------------|-----|
| Aantal toetsen | 0 |
| Met terugmeldcontact | Nee |

Materiaal

| | |
|------------------------|-------------------|
| Kleur | Antraciet |
| Afwerking oppervlakte | Softfinish |
| Materiaal | Metaal, Kunststof |
| Oppervlaktebehandeling | Gelakt |
| Transparant | Nee |

Afmetingen

| | |
|--------------------------|----------|
| Diepte | 57,30 mm |
| Inbouwdiepte | 32 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 35 mm |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 50 °C |
|---------------------|------------|

Teksten

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Aansluitwijze | Met schroefliftklemmen |
| Montagewijze | Met spreidklemmen |
| Schakelmodus | enkelpolig |
| Verlichting | Voor verlichting |
| afdruk | Met opdruk "Hotelcard" |
| Gerelateerde Series | Serie berker Q.1, Serie berker Q.3 |
| Gerelateerde Systeem | Serie berker Q.x |
