



16406099



## Hotelkaart-relaisschak. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Schakelstroom	10 A
Impulsstroom	10 A

#### Spanning

Nominale spanning	230 V
-------------------	-------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Architectuur

Aantal polen	1
--------------	---

#### Vermogen

Gloe- en halogeenlamp 230 V	1500 W
TL-lampen in duoschakeling	1500 W

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

#### Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	0
Met terugmeldcontact	Nee

#### Materiaal

Kleur	Polarwit
Afwerking oppervlakte	Softfinish
Materiaal	Metaal, Kunststof
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee

#### Afmetingen

Diepte	57,30 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 50 °C
---------------------	------------

**Teksten**

Aansluitwijze	Met schroefliftklemmen
Montagewijze	Met spreidklemmen
Schakelmodus	enkelpolig
Verlichting	Voor verlichting
afdruk	Met opdruk "Hotelcard"
Gerelateerde Series	Serie berker Q.1, Serie berker Q.3
Gerelateerde Systeem	Serie berker Q.x