



16409906

Hotelkaart-relaisschak. berker S/B, antraciet

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Schakelstroom 10 A

Spanning

Nominale spanning 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Architectuur

Aantal polen 1

Vermogen

Gloei- en halogeenlamp 230 V 1500 W

TL-lampen in duoschakeling 1500 W

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 0

Met terugmeldcontact Nee

Materiaal

Kleur Antraciet

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal, Kunststof

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

Transparant Nee

Afmetingen

Diepte 57,30 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 50 °C

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefliftklemmen
Montagewijze	Met spreidklemmen
Schakelmodus	enkelpolig
Verlichting	Voor verlichting
afdruk	Met opdruk "Hotelcard"
Gerelateerde Series	Serie berker S.1
Gerelateerde Systeem	Serie berker S.x