



16409909

## Hotelkaart-relaisschak. berker S/B, polarwit mat

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Schakelstroom 10 A

#### Spanning

Nominale spanning 230 V

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Architectuur

Aantal polen 1

#### Vermogen

Gloei- en halogeenlamp 230 V 1500 W

TL-lampen in duoschakeling 1500 W

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 0

Met terugmeldcontact Nee

#### Materiaal

Kleur Polarwit

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal, Kunststof

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

Transparant Nee

#### Afmetingen

Diepte 57,30 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 50 °C

#### Teksten

Aansluitwijze	Met schroefliftklemmen
Montagewijze	Met spreidklemmen
Schakelmodus	enkelpolig
Verlichting	Voor verlichting
afdruk	Met opdruk "Hotelcard"
Gerelateerde Series	Serie berker S.1
Gerelateerde Systeem	Serie berker S.x