



16417114

Hotelkaart-relaisschak. berker K.5, edelstaal

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

Spanning

Nominale spanning 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Uitvoering

Aantal polen 1

Vermogen

Gloei- en halogeenlamp 230 V 1500 W

TL-lampen in duoschakeling 1500 W

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Bediening en signalering

Met terugmeldcontact Nee

Materiaal

Kleur RVS

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal, Kunststof, RVS

Oppervlaktebehandeling Gelakt

Transparant Nee

Afmetingen

Diepte 58,60 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 50 °C

Teksten

Aansluitwijze Met schroefliftklemmen

Montagewijze	Met spreidklemmen
Schakelmodus	enkelpolig
Verlichting	Voor verlichting
afdruk	Met opdruk "Hotelcard"
Gerelateerde Series	Serie berker K.5
Relativo Sistema	Serie berker K.x