



16417119

## Hotelkaart-relaisschak. berker K.1, polarwit

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Schakelstroom 10 A

#### Spanning

Nominale spanning 230 V

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Architectuur

Aantal polen 1

#### Vermogen

Gloeï- en halogeenlamp 230 V 1500 W

TL-lampen in duoschakeling 1500 W

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Bediening en signalisatie

Met terugmeldcontact Nee

#### Materiaal

Kleur Polarwit

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Metaal, Kunststof

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

Transparant Nee

#### Afmetingen

Diepte 58,60 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 50 °C

#### Teksten

Aansluitwijze Met schroefliftklemmen

Montagewijze	Met spreidklemmen
Schakelmodus	enkelpolig
Verlichting	Voor verlichting
afdruk	Met opdruk "Hotelcard"
Gerelateerde Series	Serie berker K.1
Gerelateerde Systeem	Serie berker K.x