



16417134

Hotelkaart-relaisschak. berker K.5, aluminium

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Spanning

Nominale spanning	230 V
-------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Architectuur

Aantal polen	1
--------------	---

Vermogen

Gloeï- en halogeenlamp 230 V	1500 W
------------------------------	--------

TL-lampen in duoschakeling	1500 W
----------------------------	--------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalisatie

Met terugmeldcontact	Nee
----------------------	-----

Materiaal

Kleur	Aluminium
-------	-----------

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Materiaal	Metaal, Kunststof
-----------	-------------------

Oppervlaktebehandeling	Gelakt
------------------------	--------

Transparant	Nee
-------------	-----

Afmetingen

Diepte	58,60 mm
--------	----------

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm
--------------------------	-------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 50 °C
---------------------	------------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefliftklemmen
---------------	------------------------

Montagewijze	Met spreidklemmen
Schakelmodus	enkelpolig
Verlichting	Voor verlichting
afdruk	Met opdruk "Hotelcard"
Gerelateerde Series	Serie berker K.5
Gerelateerde Systeem	Serie berker K.x