



2885

## Draaidimmer 1000 W (R) met soft-klik

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

#### Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

#### Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

#### Afmetingen

Diameter as 4 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 52 mm

#### Architectuur

Bedieningselement Druk- en draaischakelaar

#### Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Dimprincipe Fase-afsnijding

Montagewijze Met spreidklemmen

Zekering Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)