



2885

Draaidimmer 1000 W (R) met soft-klik

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

Afmetingen

Diameter as 4 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 52 mm

Architectuur

Bedieningselement Druk- en draaischakelaar

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Dimprincipe Fase-afsnijding

Montagewijze Met spreidklemmen

Zekering Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)