



294410

## Universele draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, berker 1930, pw

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
------------------	-------------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-kleur	9010
Materiaal	Metaal, Kunststof

#### Afmetingen

Diameter as	4 mm
Inbouwdiepte	24 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	45 mm

#### Architectuur

Bedieningselement	Druk- en draaischakelaar
-------------------	--------------------------

#### Verlichting

Dimbare 230 V LED-lamp	3 - 100 W
------------------------	-----------

#### Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Bediening en controle	Geen Bluetooth-interface
Bijpost-ingang	Met bijpostingang voor drukknop (maakcontact) met eenvlakbediening, Met ingang voor bijpostelement voor universele draaidimmer
Dimprincipe	Fase-aansnijding/-afsnijding of led-faseaansnijding naar soort belasting, zelflerend
Montagewijze	Met spreidklemmen
Spanning	Spanningscontrole zonder uitbouw mogelijk
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)