



296110

Universele draaidimmer comfort (LED, R, L, C), met soft-klik

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

Afmetingen

Diameter as 4 mm

Inbouwdiepte 24 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 43 mm

Architectuur

Bedieningselement Druk- en draaischakelaar

Verlichting

Dimbare 230 V LED-lamp 3 - 100 W

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Bediening en controle Geen Bluetooth-interface

Bijpost-ingang Met bijpostingang voor drukknop (maakcontact) met eenvlaksbediening, Met ingang voor bijpostelement voor universele draaidimmer

Dimprincipe Fase-aansnijding-/afsnijding of led-faseaansnijding naar soort belasting, zelflerend

Montagewijze Met spreidklemmen

Spanning Spanningscontrole zonder uitbouw mogelijk

Zekering Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)