



296210

## Bijpost voor universele draaidimmer comfort, met soft-klik

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

#### Afmetingen

Diameter as 4 mm

Inbouwdiepte 24 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 43 mm

#### Uitvoering

Bedieningselement Druk- en draaischakelaar

#### Vermogen

Energieverbruik standby 0,30 W

#### Teksten

Aansluitwijze Met steekklemmen

Bediening en controle Geen Bluetooth-interface

Montagewijze Met spreidklemmen

Spanning Spanningscontrole zonder uitbouw mogelijk