



296210

Bijpost voor universele draadimмер comfort, met soft-klik

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

Afmetingen

Diameter as 4 mm

Inbouwdiepte 24 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 43 mm

Architectuur

Bedieningselement Druk- en draaischakelaar

Vermogen

Energieverbruik standby 0,30 W

Teksten

Aansluitwijze Met steekklemmen

Bediening en controle Geen Bluetooth-interface

Montagewijze Met spreidklemmen

Spanning Spanningscontrole zonder uitbouw mogelijk