



2997

## Draai-potentiometer DALI, Tunable White, met soft-klik

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Verlichting

Kleurtemperatuur	2000 - 10000 K
------------------	----------------

#### Connectiviteit

Dimbaar DALI	Ja
--------------	----

#### Afmetingen

Diameter as	4 mm
Inbouwdiepte	31 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	50 mm

#### Teksten

Verlichting	Bijvoorbeeld fluorescerende lampen, LS-halogenelampen en led
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Gerelateerde Systemen	Serie berker K.x, Serie berker Q.x, Serie berker R.x, Serie berker S.x