



2997

Draai-potentiometer DALI, Tunable White, met soft-klik

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Verlichting

Kleurtemperatuur	2000 - 10000 K
------------------	----------------

Connectiviteit

Dimbaar DALI	Ja
--------------	----

Afmetingen

Diameter as	4 mm
Inbouwdiepte	31 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	50 mm

Teksten

Verlichting	Bijvoorbeeld fluorescerende lampen, LS-halogenelampen en led
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Gerelateerde Systemen	Serie berker K.x, Serie berker Q.x, Serie berker R.x, Serie berker S.x