



2998

## Draai-potentiometer DALI met voeding, Tunable White, met soft-klik

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Verlichting

Kleurtemperatuur 2000 - 10000 K

#### Connectiviteit

Dimbaar DALI Ja

#### Afmetingen

Diameter as 4 mm

Inbouwdiepte 31 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 50 mm

#### Teksten

Verlichting Bijvoorbeeld fluorescerende lampen, LS-halogenelampen en led

Zekering Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)

Aansluitwijze Met schroefklemmen

#### Elektrische Stroom

Stuurstroom 52 - 52 mA

Gerelateerde Systemen Serie berker K.x, Serie berker Q.x, Serie berker R.x, Serie berker S.x