



67303909

Wisselschak. 2-polig 10 AX

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
Schakelstroom	10 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
-----------	-------------------

Identificatie

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klembevestiging, Schroefaansluiting
---------------	-------------------------------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Afmetingen

Inbouwdiepte	31 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK05

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Schakelmodus	2-polig uit/wissel
Verlichting	Te verlichten met glimlamp-element, Voor verlichting