



KNX-touch 1-v, berker R.1 glas, polarwit

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Functies

Met kamerthermostaat Ja

Vermogen

Stroomverbruik 12,50 mA

Afmetingen

Inbouwdiepte 12,90 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 16 mm

Hoogte 152 mm

Breedte 81 mm

Diepte 23 mm

Uitrusting

Aantal bedieningspunten 2

Bediening en signalisatie

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-kleur 9010

Materiaal Glas

Afwerking oppervlakte Glanzend

Scherf

Met display Ja

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Teksten

Functie Voor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties, Blok-
keerfunctie voor de sensorvlakken, bijv. voor het
schoonmaken van de glasoppervlakken

Montagewijze Voor verticale montage

75141860



Temperatuur

Extra aansluiting voor externe temperatuursensor,
Geïntegreerde temperatuursensor voor gebruik als
regelaaruitbreidingseenheid, Temperatuurmeting via
interne temperatuursensor of extern communicatie-
object