



75144855

IP20

## KNX-touch 4-v, berker R.3 glas, zwart

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Functies

Met kamerthermostaat Ja

#### Vermogen

Stroomverbruik 12,50 mA

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 12,90 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 16 mm

Hoogte 152 mm

Breedte 81 mm

Diepte 23 mm

#### Uitrusting

Aantal bedieningspunten 8

#### Bediening en signalisatie

Met led-indicatie Ja

#### Materiaal

Kleur Zwart

RAL-kleur 9005

Materiaal Glas

Afwerking oppervlakte Glanzend

#### Scherm

Met display Nee

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

#### Teksten

Functie Voor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties, Blok-  
keerfunctie voor de sensorvlakken, bijv. voor het  
schoonmaken van de glasoppervlakken

Montagewijze Voor verticale montage

Temperatuur

Extra aansluiting voor externe temperatuursensor,  
Geïntegreerde temperatuursensor voor gebruik als  
regelaaruitbreidingseenheid, Temperatuurmeting via  
interne temperatuursensor of extern communicatie-  
object