




75642055



KNX-touch met therm. 2-v, berker R.3 glas, zwart

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Functies

Met kamerthermostaat Ja

Vermogen

Stroomverbruik 23 mA

Afmetingen

Inbouwdiepte 12,90 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 16 mm

Hoogte 152 mm

Breedte 81 mm

Diepte 23 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten 6

Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur Zwart

RAL-kleur 9005

Materiaal Glas

Afwerking oppervlakte Glanzend

Scherf

Met display Ja

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Teksten

Functie Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie- en temperatuurregelfuncties, Met ventielbeschermingsfunctie

Montagewijze Voor verticale montage

Modus	Regelaarbedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/warmtebeschermingsmodus
Temperatuur	Extra aansluiting voor externe temperatuursensor, Temperatuurmeting via interne temperatuursensor of extern communicatie-object
Spanning	Gebruik aan de onbegrensde uitgang van de KNX voeding mogelijk (stroomopname in acht nemen), Separate stroomvoorziening vereist