



80161774

IP20  °C 



Drukknop opzetmod. 1-v met tekstv. berker K aluminium

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Elektrische Stroom

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 20 mA

Funcities

Met kamerthermostaat Ja

Afmetingen

Hoogte 55,10 mm

Breedte 70,90 mm

Diepte 14,35 mm

Uitrusting

Aantal bedieningspunten 2

Bediening en signalisatie

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur Aluminium

RAL-kleur 9006

Materiaal Thermoplast

Afwerking oppervlakte Mat

Scherm

Met display Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Ja

Teksten

Functie Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Temperatuur Geïntegreerde temperatuurvoeler met uitsturen van de meetwaarde via object, Geïntegreerde temperatuursensor voor gebruik als regelaaruitbreidings-eenheid