


80162774



Drukknop opzetmod. 2-v met tekstv. berker K aluminium

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Elektrische Stroom

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 20 mA

Functies

Met kamerthermostaat Ja

Afmetingen

Hoogte 25 mm

Breedte 66,80 mm

Diepte 14,35 mm

Uitrusting

Aantal bedieningspunten 4

Bediening en signalisatie

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur Aluminium

RAL-kleur 9006

Materiaal Thermoplast

Afwerking oppervlakte Mat

Scherm

Met display Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Ja

Teksten

Functie Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Temperatuur Geïntegreerde temperatuurvoeler met uitsturen van de meetwaarde via object