



80164780

IP20  °C

Licht Flur



## Drukknop opzetmod. 4-v met tekstv. berker S/B wit/polarwit

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Elektrische Stroom

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 20 mA

#### Funcities

Met kamerthermostaat Nee

#### Afmetingen

Hoogte 55,30 mm

Breedte 55,80 mm

Diepte 13,85 mm

#### Uitrusting

Aantal bedieningspunten 8

#### Bediening en signalisatie

Met led-indicatie Ja

#### Materiaal

Kleur Wit

RAL-kleur 1013

Materiaal Thermoplast

Afwerking oppervlakte Glanzend

#### Scherm

Met display Nee

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Ja

#### Teksten

Functie Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Temperatuur Geïntegreerde temperatuurvoeler met uitsturen van de meetwaarde via object