


80262170



KNX bew.meld. montage op ~1,1 m, voor K.1/K.5/Q.1/Q.3/Q.7

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Aanbevolen montagehoogte 1,10 - 1,10 m

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS, easy

Minimale inschakelduur 10 s

#### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

#### Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V

#### Leveringsomvang

Inclusief buskoppelaar Ja

#### Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 10 mA

#### Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar 5 - 1000 Lux

#### Detectie

Reikwijdte hoek instelbaar 45 - 90 °

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

#### Teksten

Drukknop Met toets voor automatisch/ON/OFF

Modus Met testmodus, Master/Slave bedrijf voor afdekking van grote detectiezones, Met 3 bedrijfsstanden: automatisch/ON/OFF

Functie Aanwezigheidssimulatie, Met partyfunctie

Montagewijze Met spreidklemmen, Met demontagebeveiliging