

KNX therm. easy/system

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	10 mA
Stroomverbruik in bedrijf	25 mA

Functies

Centrale functie-eenheid voor zender/ac-toren	Ja
DCF77-ontvanger geïntegreerd	Nee
Parallelwerking mogelijk	Nee
Met lokale bediening	Ja

Materiaal

Materiaalgroep	Kunststof
Kleur	Zwart
RAL-kleur	9005

Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	26 mm

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK04
Beschermingsgraad IP	IP21

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
Energiezuinigheidsklasse	IV (2%)

Spanning

Hulpspanning	24 - 24 V
Netspanning via bus	21 - 32 V

80440100