



85121101

Universele schakelmodule 1V, rond

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Bediening en signalisatie

Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder Ja

Uitrusting

Vermogen led-lamp 250 W

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Funcities

Dimbare flank Ja

Dimbare achterrand Ja

Verlichting

Dimbare 230 V LED-lamp 3 - 250 W

Vermogen

Energieverbruik standby 0,30 W

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Bijpost-ingang Met bijpostingang voor drukknop (maakcontact) eenvlaksbediening en bewegingsmelder bijpost

Dimprincipe Automatische instelling van lastafhankelijke schakelprincipe (autodetectieproces)

Montagewijze Met spreidklemmen

Zekering Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)