



 85341129

**bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit**

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Installatiehoogte | 1,10 - 1,10 m |
| Opbouwhoogte      | 34 mm         |

##### Detectie

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Type sensor                | Bewegingssensor |
| Detectiediameter op vloer  | 0 - 0 m         |
| Reikwijdte hoek instelbaar | 45 - 90 °       |

##### Materiaal

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Kleur                  | Polarwit    |
| Afwerking oppervlakte  | Softfinish  |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |
| Materiaal              | Thermoplast |

##### Reikwijdte

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Maximaal reikwijdte frontaal | 12 m |
| Max. reikwijdte zijwaarts    | 8 m  |

##### Instellingen

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Inschakelhelderheid instelbaar | Ja |
|--------------------------------|----|

##### Verlichting

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Inschakelhelderheid instelbaar | 5 - 1000 Lux |
|--------------------------------|--------------|

##### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

##### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

##### Teksten

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Beveiliging | Met demontagebeveiliging |
|-------------|--------------------------|

Functie

Met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie,  
Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toets-  
bediening, Met toetsvergrendeling, Partyfunctie  
gedurende 2 uur inschakelen