



85341179

**bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker K.1, polarwit**

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Installatiehoogte	1,10 - 1,10 m
Opbouwhoogte	34 mm

#### Detectie

Type sensor	Bewegingssensor
Detectiediameter op vloer	0 - 0 m
Reikwijdte hoek instelbaar	45 - 90 °

#### Materiaal

Kleur	Polarwit
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Materiaal	Thermoplast

#### Reikwijdte

Maximaal reikwijdte frontaal	12 m
Max. reikwijdte zijwaarts	8 m

#### Instellingen

Inschakelhelderheid instelbaar	Ja
--------------------------------	----

#### Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1000 Lux
--------------------------------	--------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Teksten

Beveiliging	Met demontagebeveiliging
-------------	--------------------------

Functie	Met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie, Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toetsbediening, Met toetsvergrendeling, Partyfunctie gedurende 2 uur inschakelen
---------	---