



 85341226

bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

Technische eigenschappen

Afmetingen

Installatiehoogte	1,10 - 1,10 m
Opbouwhoogte	34 mm

Detectie

Type sensor	Bewegingssensor
Detectiediameter op vloer	0 - 0 m
Reikwijdte hoek instelbaar	45 - 90 °

Materiaal

Kleur	Antraciet
Afwerking oppervlakte	Softfinish
Oppervlaktebehandeling	Gelakt
Materiaal	Thermoplast

Reikwijdte

Maximaal reikwijdte frontaal	12 m
Max. reikwijdte zijwaarts	8 m

Instellingen

Inschakelhelderheid instelbaar	Ja
--------------------------------	----

Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Teksten

Beveiliging	Met demontagebeveiliging
-------------	--------------------------

Functie	Met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie, Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toetsbediening, Met toetsvergrendeling, Partyfunctie gedurende 2 uur inschakelen
---------	---